

éléments d'accès
gamme MOTION 868 MHz



Applicables aux portes
enroulable · basculante · coulissante
à battants · sectionnelles · à guillotine
rapides · giratoires · verre
barrières · bornes

230START 230SOCKET

récepteur avec prise



jcmtechnologies
prenez une longueur d'avance avec la technologie et l'imagination

Récepteur MOTION avec prise intégrée
pour brancher directement au mur.



230START · 230SOCKET



RÉCEPTEURS

- Récepteur 868 MHz, 1 relais
- Permet d'identifier les groupes du système Free (FreeT et FreeTH).
- Mémoire fixe de 30 codes.
- Accès au bouton de programmation sans ouvrir le boîtier.
- Led indicateur de programmation/alimentation.
- Alimentation: 230 VCA
- Consommation repos/fonct. 18 mA / 80 mA.
- Température de fonctionnement: de - 20 °C à + 55 °C.
- IP54.
- Dimensions: 104,5 x 58,5 x 50 mm.



230START

- Version câblée.
- Sortie de 230 VCA.
- Conçu pour l'activation d'une entrée.

230SOCKET

- Version non câblée.
- Conçu pour l'activation/désactivation par radio d'équipements alimentés en 230 V.

UTILE POUR

Tous les émetteurs de 868 MHz : GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBio^e,...
Tous les tableaux de commande avec entrée START.

ÉMETTEURS



RÉCEPTEUR 230START



RÉCEPTEUR 230SOCKET

